



14103505



UAE Steckdosen-Einsatz 8/8-polig geschirmt, Kat.6 W.1 grau

Technische Eigenschaften

Frequenz

Übertragungsbandbreite 500 - 500 MHz

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge 2

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schneidklemme

Werkstoff

Farbe Grau

Werkstoff Thermoplast

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Abmessungen

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 12 mm

Texte

Auslass Mit Geradeauslass

Spannung Geeignet für PoE+

Montageart Ohne Spreizkrallen

Schutz Mit selbstschließender Staubschutzkappe je Buchse

Anschlussart Mit Schneidklemmen

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja