



14103505



UAE Steckdosen-Einsatz 8/8-polig geschirmt, Kat.6 W.I grau

Technische Eigenschaften

Frequenz

Übertragungsbandbreite	500 - 500 MHz
------------------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schneidklemme
-----------------------	---------------

Werkstoff

Farbe	Grau
-------	------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Anschlussart	Mit Schneidklemmen
--------------	--------------------

Montageart	Ohne Spreizkrallen
------------	--------------------

Spannung	Geeignet für PoE+
----------	-------------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----