



14103505



W.1 Moduł gniazdo komp. 2-kr UAE 8/8-bieg. z pokrywą, kat. 6/klasa E IP55, szary

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Szerokość pasma przenoszenia 500 - 500 MHz

Sprzęt

Liczba wyjść 2

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

Materiały

Kolor Szary

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk tnący

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Wymiary

Wysokość taśmy P-touch dla oznaczania pola 12 mm

Dodatkowe informacje

Wyjścia Z wyjściem prostym

Napięcie Nadaje się do PoE+

Montaż Bez łapek rozporowych

Ochrona Z samozamykającą się pokrywą zabezpieczającą przed kurzem na każde gniazdo

Typ połączenia Z zaciskami przecinającymi izolację przewodu

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak