



14103502



#### UAE Steckdosen-Einsatz 8/8-polig geschirmt, Kat.6 W1 polarweiß

##### Technische Eigenschaften

###### Frequenz

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Übertragungsbandbreite | 500 - 500 MHz |
|------------------------|---------------|

###### Ausstattung

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
|---------------------|---|

###### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -15 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

###### Anschluss

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schneidklemme |
|-----------------------|---------------|

###### Werkstoff

|       |           |
|-------|-----------|
| Farbe | Polarweiß |
|-------|-----------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Werkstoff | Thermoplast |
|-----------|-------------|

###### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

###### Texte

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Anschlussart | Mit Schneidklemmen |
|--------------|--------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Ohne Spreizkrallen |
|------------|--------------------|

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Spannung | Geeignet für PoE+ |
|----------|-------------------|

###### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|