



XEVI R22T2

Ladestation witty share bis 22kW, OCPP für Lastmanagement, RFID, Eichrecht

Technische Eigenschaften

Leistung

Leistung pro Ladepunkte 22 kW

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung 3

Elektrischer Strom

Nennstrom 32 A

Konnektivität

Anzahl der Ladepunkte 1

Funktionen

Mit Lastmanagement Ja

Ausstattung

Anzahl der Steckdosen 0

Mit Leitungsschutzschalter Nein

Notentriegelung bei Stromausfall Ja

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Typ 2

Abmessungen

Abmessungen 549 x 237 mm

Höhe 549 mm

Breite 237 mm

Tiefe 173 mm

Installation, Montage

Montage auf Wandbefestigung

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Stoßfestigkeit IK IK10

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 50 °C

Spannung

Nennspannung 230 - 400 V

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff