

Wandler- Messschr, 1100x800x205mm, 1ZP, APZ, NAR NH00 SUT, AAR

**Technische Eigenschaften**

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss

**Abmessungen**

Höhe	1100 mm
Breite	800 mm
Tiefe	205 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Abstand Sammelschienen	40 mm

**Konnektivität**

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
---------------------	---

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
------------	------

**Ausstattung**

Öffnungswinkel	0 - 120
----------------	---------

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	400 - 400 V
Isolationsspannung $U_i$	500 V
Stoßspannungsfestigkeit $U_{imp}$	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	100 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei $U_e=400$ V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4	25 kA

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Ausstattung**

Anzahl Zählerplätze $\leq 63$ A	1
---------------------------------	---

**Konnektivität**

Anschlussart	Sammelschiene
--------------	---------------

**Netzform**

Netzform	TN-S
----------	------