



WH15580305A

origin Einsatz für Kombinationen: T13 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Schwarz

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 59.6 mm

Breite 59.6 mm

Tiefe 44.7 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 36.7 mm

Einbautiefe 8 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13

Leiterquerschnitt 1.5 - 2.5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Mit Krallenbefestigung Nein

Montageart Aufputz
Schraubbefestigung
Einbaubar

Anschluss-/Steckertyp USB Ohne

Ausstattung

Verdrehter Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Beschriftung

Ohne Beschriftung

Geeignet für

origin Aufputz / origin Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja