



WH15583300Q

origin apparent complet: Prise type 13 avec affichage d'état Blanc

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	88 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	60.5 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
Profondeur de montage	60.5 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
Section du conducteur	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Connectivité**

Type de connection / prise	Raccordement à fiche
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Sans

**Equipement**

Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Oui
Avec fermeture	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant + LED

**Cache, porte**

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK04
Indice de protection IP	IP20

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Marquage	Sans marquage

**Convient pour**

origin en saillie

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui