



WH15585300Q

origin apparent complet: Prise type 23 avec bornes enfichables Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

Tension

Tension nominale

250 V

Tension nominale

220-250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Matière

Couleur

Ultra blanc

Code RAL

9016

Finition

Brillant

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Dimensions

Hauteur

88 mm

Largeur

88 mm

Profondeur

60.5 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

0 mm

Profondeur de montage

60.5 mm

Raccordement

Type de connexion / prise

Norme suisse type 23

Section du conducteur

2.5 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage

En saillie

Connectivité

Type de connection / prise

QuickConnect
Raccordement à fiche

Avec fixation à griffes

Non

Type de montage

Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB

Sans

Equipement

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Non

Avec lampe de signalisation

Non

Avec fermeture

Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Pré-équipé avec

Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle

Aucun couvercle

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts

Non

Résistance aux chocs IK

IK04

Indice de protection IP

IP20

Identification

Avec inscription

Non

Textes

Inscription	Sans inscription
Marquage	Sans marquage

Convient pour

origin en saillie

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui