



WH15588300Q

origin apparent complet: Prise type 23 avec affichage d'état Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

Tension

| | |
|------------------|-----------|
| Tension nominale | 250 V |
| Tension nominale | 220-250 V |

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|-----------------------|-------------|
| Couleur | Ultra blanc |
| Code RAL | 9016 |
| Finition | Brillant |
| Matière | Duroplast |
| Traitement de surface | Non traité |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Hauteur | 88 mm |
| Largeur | 88 mm |
| Profondeur | 60.5 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 0 mm |
| Profondeur de montage | 60.5 mm |

Raccordement

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Type de connexion / prise | Norme suisse type 23 |
| Section du conducteur | 2.5 - 2.5 mm ² |

Installation, montage

| | |
|---------|------------|
| Montage | En saillie |
|---------|------------|

Connectivité

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Type de connection / prise | QuickConnect Raccordement à fiche |
| Avec fixation à griffes | Non |
| Type de montage | Fixation par vis |
| Type de connecteur/prise USB | Sans |

Equipement

| | |
|--|-----|
| Insert central rotatif | Non |
| Avec couvercle à charnière | Non |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
| Avec lampe de signalisation | Oui |
| Avec fermeture | Non |

Accessoires

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
| Pré-équipé avec | Prise de courant + LED |

Cache, porte

| | |
|-------------------|-----------------|
| Type de couvercle | Aucun couvercle |
|-------------------|-----------------|

Sécurité

| | |
|--|------|
| Avec protection renforcée des contacts | Non |
| Résistance aux chocs IK | IK04 |
| Indice de protection IP | IP20 |

Identification

| | |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

Textes

| | |
|-------------|----------------------|
| Inscription | Sans inscription |
| Marquage | Sans porte-étiquette |

Convient pour

origin en saillie

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|