



WH15588305B

origin avec plaque de fixation: Prise type 23 + affichage d'état + face Noir

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

#### Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 44.7 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 36.7 mm

Profondeur de montage 8 mm

#### Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 23

Section du conducteur 2.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Installation, montage

Montage Encastré  
En saillie

Position de montage/connexion Horizontal

#### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect  
Raccordement à fiche  
Raccordement à ressort de traction

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Sans

#### Équipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Oui

Avec fermeture Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant + LED

#### Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

#### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

---

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Oui

---

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

---

**Textes**

Marquage	Sans porte-étiquette
Type	Appareil gr. I

---

**Convient pour**

origin montage encastré

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----