



WH15588305Q

origin apparent complet: Prise type 23 avec affichage d'état Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 60,5 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Profondeur de montage 60,5 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 23

Section du conducteur 2,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage En saillie

Position de montage/connexion Horizontal

##### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect  
Raccordement à fiche  
Raccordement à ressort de traction

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Sans

##### Equipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Oui

Avec fermeture Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant + LED

##### Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

##### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK04

Indice de protection IP IP20

---

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Oui

---

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

---

**Textes**

Marquage	Sans porte-étiquette
Type	Appareil gr. I

---

**Convient pour**

origin en saillie	
-------------------	--

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----