



WH15593205B

origin avec plaque de fixation: T15 + bornes enfichables + face Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	400 V
Tension nominale	380-400 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	49.5 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	41.5 mm
Profondeur de montage	8 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 15
Section du conducteur	1.5 - 2.5 mm ²

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Sans

Équipement

Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
Marquage	Sans marquage

Convient pour

Hager origin montage encastré / origin en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----