



WH15593205C

origin à encastré complet: Prise type 15 avec bornes enfichables Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 400 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 92 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 49,5 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 41,5 mm

Profondeur de montage 8 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 15

Section du conducteur 1,5 - 2,5 mm²

Installation, montage

Montage Encastré

Position de montage/connexion Horizontal

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect
Raccordement à fiche
Raccordement à ressort de traction

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Sans

Équipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Marquage	Sans marquage
Type	Appareil gr. I

Convient pour

origin montage encastré	
-------------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----