



WH15593205Q

origin apparent complet: Prise type 15 avec bornes enfichables Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Tension

Tension nominale 400 V

Tension nominale 380-400 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 60.5 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Profondeur de montage 60.5 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 15

Section du conducteur 1.5 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage En saillie

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Sans

Équipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK04

Indice de protection IP IP20

Identification

Avec inscription Non

Textes

| | |
|-------------|------------------|
| Inscription | Sans inscription |
| Marquage | Sans marquage |

Convient pour

origin en saillie

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|