



WH15596200A

origin insert pour combinaison: Prise type 25 + bornes enfichables + face Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Tension

Tension nominale 400 V

Tension nominale 380-400 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 59.6 mm

Largeur 59.6 mm

Profondeur 49.5 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 41.5 mm

Profondeur de montage 8 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 25

Section du conducteur 2.5 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Avec fixation à griffes Non

Type de montage En saillie

Fixation par vis

Installation à encastrer

Type de connecteur/prise USB Sans

Équipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Identification

Avec inscription Non

Textes

Inscription	Sans inscription
Marquage	Sans marquage

Convient pour

Hager origin montage encastré / origin en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----