



WH15596200B

origin avec plaque de fixation: T25 + bornes enfichables + face Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

Tension

Tension nominale

400 V

Tension nominale

380-400 V

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Matière

Couleur

Ultra blanc

Code RAL

9016

Finition

Brillant

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Dimensions

Hauteur

77 mm

Largeur

77 mm

Profondeur

49.5 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

41.5 mm

Profondeur de montage

8 mm

Raccordement

Type de connexion / prise

Norme suisse type 25

Section du conducteur

2.5 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage

Encastré

En saillie

Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

Avec fixation à griffes

Non

Type de montage

Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB

Sans

Equipement

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Non

Avec lampe de signalisation

Non

Avec fermeture

Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Pré-équipé avec

Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle

Aucun couvercle

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts

Non

Résistance aux chocs IK

IK02

Indice de protection IP

IP20

Identification

Avec inscription

Non

Fiche technique du produit

WH15596200B

Textes

Inscription	Sans inscription
Marquage	Sans marquage

Convient pour

Hager origin montage encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----