



WH15596200Q

origin apparent complet: Prise type 25 avec bornes enfichables Blanc

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

16 A

**Tension**

Tension nominale

400 V

Tension nominale

380-400 V

**Fréquence**

Fréquence

50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur

Ultra blanc

Code RAL

9016

Finition

Brillant

Matière

Duroplast

TraITEMENT de surface

Non traité

**Dimensions**

Hauteur

88 mm

Largeur

88 mm

Profondeur

60.5 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

0 mm

Profondeur de montage

60.5 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise

Norme suisse type 25

Section du conducteur

2.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage

En saillie

**Connectivité**

Type de connection / prise

Raccordement borne à vis

Avec fixation à griffes

Non

Type de montage

Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB

Sans

**Equipement**

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Non

Avec lampe de signalisation

Non

Avec fermeture

Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Pré-équipé avec

Prise de courant

**Cache, porte**

Type de couvercle

Aucun couvercle

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts

Non

Résistance aux chocs IK

IK04

Indice de protection IP

IP20

**Identification**

Avec inscription

Non

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Marquage	Sans marquage

**Convient pour**

origin en saillie

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui