



WH15596205B

origin avec plaque de fixation: T25 + bornes enfichables + face Noir

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 400 V

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

#### Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 49,5 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 41,5 mm

Profondeur de montage 8 mm

#### Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 25

Section du conducteur 2,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Installation, montage

Montage Encastré  
En saillie

Position de montage/connexion Horizontal

#### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect  
Raccordement à fiche  
Raccordement à ressort de traction

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Sans

#### Équipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

#### Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

#### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

---

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

---

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

---

**Textes**

Marquage	Sans marquage
Type	Appareil gr. I

---

**Convient pour**

origin montage encastré
-------------------------

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----