



WH15596205Q

origin apparent complet: Prise type 25 avec bornes enfichables Noir

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Tension

Tension nominale	400 V
Tension nominale	380-400 V

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

#### Dimensions

Hauteur	88 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	60.5 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
Profondeur de montage	60.5 mm

#### Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 25
Section du conducteur	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

#### Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Sans

#### Equipement

Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

#### Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

#### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK04
Indice de protection IP	IP20

#### Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Marquage	Sans marquage

**Convient pour**

origin en saillie

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----