



WH15600700B

origin avec plaque de fixation: Prise T13 SIDOS RCCB 30mA + face Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 56 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 38.8 mm

Profondeur de montage 17.2 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

Section du conducteur 1.5 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage Encastré
En saillie

Position de montage/connexion Horizontal

Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement à ressort de traction

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Sans

Equipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Fonctions

| | |
|----------------------------|-----|
| Avec éclairage fonctionnel | Non |
|----------------------------|-----|

Identification

| | |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Oui |
|------------------|-----|

Textes

| | |
|----------|---------------|
| Marquage | Sans marquage |
|----------|---------------|

| | |
|------|----------------|
| Type | Appareil gr. I |
|------|----------------|

Convient pour

| | |
|-------------------------|--|
| origin montage encastré | |
|-------------------------|--|

Durabilité

| | |
|---------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
|---------------|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|
