



WH15600700C

origin à encastré complet: Prise T13 SIDOS RCCB 30mA Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	230 V
Tension nominale	220-230 V
Tension de sortie	220-230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	92 mm
Profondeur	56 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	38.8 mm
Profondeur de montage	17.2 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
Section du conducteur	1.5 - 2.5 mm ²

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect Raccordement à fiche
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Sans

Equipement

Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Pour obturation de prises de courant
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Marquage	Sans marquage

Convient pour

Hager origin montage encastré

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui