



WH15600700C

origin à encastré complet: Prise T13 SIDOS Rccb 30mA Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Tension

Tension de sortie 220-230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Ultra blanc
Code RAL 9016
Finition Brillant
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 92 mm
Largeur 92 mm
Profondeur 56 mm
Nombre d'unités 1
Profondeur des boîtes d'encastrement 38.8 mm
Profondeur de montage 17.2 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13
Section du conducteur 1.5 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage Encastré
Position de montage/connexion Horizontal

Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement à ressort de traction
Avec fixation à griffes Non
Type de montage Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB Sans

Equipement

Insert central rotatif Non
Avec couvercle à charnière Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui
Avec lampe de signalisation Non
Avec fermeture Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non
Pré-équipé avec Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non
Résistance aux chocs IK IK02
Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Oui
------------------	-----

Textes

Housse	Pour obturation de prises de courant
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Marquage	Sans marquage
Type	Appareil gr. I

Convient pour

origin montage encastré

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui