



WH15600700Q

origin Aufputz komplett: Steckdose T13 SIDOS FI 30mA/Steckklemm. Weiss

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Ultraweiss

RAL Nummer 9016

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 88 mm

Breite 88 mm

Tiefe 69.7 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Einbautiefe 69.7 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13

Leiterquerschnitt 1.5 - 2.5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Einbau-/Anschlussort Horizontal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Federzug-Anschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB Ohne

Ausstattung

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stossfestigkeit IK IK04

Schutzart IP IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Ja

Texte

Beschriftung Ohne Beschriftung

Typ Apparat Gr. I

Geeignet für

origin Aufputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja