



WH15600700Q

origin apparent complet: Prise T13 SIDOS RCCB 30mA Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 230 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 69.7 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Profondeur de montage 69.7 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

Section du conducteur 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage En saillie

Position de montage/connexion Horizontal

##### Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement à ressort de traction

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Sans

##### Equipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

##### Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

##### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK04

Indice de protection IP IP20

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

---

**Identification**

---

Avec inscription Oui

---

**Textes**

---

Marquage Sans marquage

---

Type Appareil gr. I

---

**Convient pour**

---

origin en saillie

---

**Durabilité**

---

Sans halogène Oui

---

Conforme à la directive RoHS Oui

---