



WH15600705A

origin insert pour combinaison: T13 SIDOS RCCB 30mA + cuvette frontale Noir

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 230 V

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

#### Dimensions

Hauteur 59.6 mm

Largeur 59.6 mm

Profondeur 56 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 38.8 mm

Profondeur de montage 17.2 mm

#### Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

Section du conducteur 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Installation, montage

Montage Encastré

Position de montage/connexion Horizontal

#### Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement à ressort de traction

Avec fixation à griffes Non

Type de montage En saillie

Fixation par vis

Installation à encastrer

Type de connecteur/prise USB Sans

#### Équipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

#### Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

#### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

---

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

---

**Identification**

Avec inscription	Oui
------------------	-----

---

**Textes**

Marquage	Sans marquage
Type	Appareil gr. I

---

**Convient pour**

origin en saillie / origin montage encastré

---

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui