



WH15600800B

origin avec plaque de fixation: Prise T23 SIDOS RCCB 30mA + face Blanc

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

#### Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	56 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	38.8 mm
Profondeur de montage	17.2 mm

#### Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 23
Section du conducteur	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
Position de montage/connexion	Horizontal

#### Connectivité

Type de connexion / prise	Raccordement à ressort de traction
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Sans

#### Equipement

Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

#### Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

#### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

#### Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

---

**Fonctions**

---

Avec éclairage fonctionnel	Non
----------------------------	-----

---

**Identification**

---

Avec inscription	Oui
------------------	-----

---

**Textes**

---

Marquage	Sans marquage
----------	---------------

---

Type	Appareil gr. I
------	----------------

---

**Convient pour**

---

origin montage encastré	
-------------------------	--

---

**Durabilité**

---

Sans halogène	Oui
---------------	-----

---

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

---