



WH15600805B

origin avec plaque de fixation: Prise T23 SIDOS RCCB 30mA + face Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 230 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 56 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 38.8 mm

Profondeur de montage 17.2 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 23

Section du conducteur 2.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage Encastré  
En saillie

Position de montage/connexion Horizontal

##### Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement à ressort de traction

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Sans

##### Equipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

##### Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

##### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

---

**Fonctions**

---

Avec éclairage fonctionnel	Non
----------------------------	-----

---

**Identification**

---

Avec inscription	Oui
------------------	-----

---

**Textes**

---

Marquage	Sans marquage
----------	---------------

---

Type	Appareil gr. I
------	----------------

---

**Convient pour**

---

origin montage encastré	
-------------------------	--

---

**Durabilité**

---

Sans halogène	Oui
---------------	-----

---

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

---