



WH15628305C

origin à encastré complet: prise 2x type 23 éclairée LED vert, Noir

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

16 A

**Tension**

Tension nominale

250 V

Tension nominale

220-250 V

**Fréquence**

Fréquence

50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur

Noir

Code RAL

9005

Finition

Brillant

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

**Dimensions**

Hauteur

92 mm

Largeur

92 mm

Profondeur

44.2 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

36.2 mm

Profondeur de montage

8 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise

Norme suisse type 23

Section du conducteur

2.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage

Encastré

**Connectivité**

Type de connection / prise

Raccordement à fiche

Avec fixation à griffes

Non

Type de montage

Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB

Sans

**Equipement**

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Non

Avec lampe de signalisation

Oui

Avec fermeture

Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Pré-équipé avec

Prise de courant + LED

**Cache, porte**

Type de couvercle

Aucun couvercle

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts

Non

Résistance aux chocs IK

IK02

Indice de protection IP

IP20

**Identification**

Avec inscription

Non

# Fiche technique du produit

WH15628305C

---

## Textes

Inscription	Sans inscription
Marquage	Sans marquage

## Convient pour

origin montage encastré

---

## Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----