



WH15645700A

origin insert pour combinaison: 3x T23/1x séparée/bornes enfich. + face Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
Tension nominale	220-250 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	59.6 mm
Largeur	59.6 mm
Profondeur	44.2 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	36.2 mm
Profondeur de montage	8 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 23
Section du conducteur	2.5 - 2.5 mm ²

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement à fiche
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	En saillie Fixation par vis Installation à encastrer
Type de connecteur/prise USB	Sans

Equipement

Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	3x prises de courant

Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Identification

Avec inscription	Oui
------------------	-----

Textes

Inscription	Avec inscription du symbole de circuit sur une prise de courant séparée
Marquage	Sans marquage

Convient pour

Hager origin montage encastré / origin en saillie

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui