



WJC228

### RJ45 catégorie 6 STP pour Grade 2 TV ateha complet

#### Caractéristiques techniques

##### Raccordement

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Type de connexion / prise      | STP |
| Nombre de points de connexions | 1   |

##### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |
| Hauteur                              | 77 mm |

##### Equipement

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec pare-poussière        | Non |
| Avec couvercle à charnière | Non |

##### Matière

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Matériau | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Couleur  | Blanc signalisation                   |
| Code RAL | 9016                                  |
| Finition | Brillant<br>Mat                       |

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK   | IK04 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |

##### Connectivité

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Type de raccordement | Borne à vis |
|----------------------|-------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |