



K96H

Sammelschienenklemme 25mm²-95mm² bei 12x5mm, 25mm²-70mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	16 - 95 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16 - 95 mm ²

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	12 - 15 Nm
----------------------	------------

Abmessungen

Höhe Sammelschiene	12 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 10 mm
Breite	22 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	225 A
-----------	-------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja