




K96H

Borne de barre, 25mm²-95mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-70mm² pour barres 12x10mm

Caractéristiques techniques

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	16 - 95 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	16 - 95 mm ²

Installation, montage

Couple de serrage	12 - 15 Nm
-------------------	------------

Dimensions

Hauteur du jeu de barres	12 mm
Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 10 mm
Largeur	22 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal	225 A
-------------------------	-------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui