




K96H

Zaciski do szyn zbiorczych 25-95mm² Cu 12x5mm

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	16 - 95 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	16 - 95 mm ²

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	12 - 15 Nm
-----------------------------	------------

Wymiary

Wysokość szyny zbiorczej	12 mm
Szerokość/grubość szyny zbiorczej	5 - 10 mm
Szerokość	22 mm

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	225 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak