



K96H

Geschikt voor railklem 12 x 5/10 mm, aderdoorsnede 16- 95/70 mm²

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	16 - 95 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	16 - 95 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	12 - 15 NM
----------------	------------

Afmetingen

Hoogte railsysteem	12 mm
Dikte rail	5 - 10 mm
Breedte	22 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	225 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja