



K96H

Överfallsklämma 25-95mm² för 12x5mm /25mm²- 70mm² för 12x10mm, Cu-Ledare

Tekniska egenskaper

Anslutning

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Area flexibel ledare | 16 - 95 mm ² |
| Area solid ledare | 16 - 95 mm ² |

Installation, montering

| | |
|-----------------------------|------------|
| Nominellt åtdragningsmoment | 12 - 15 Nm |
|-----------------------------|------------|

Dimensioner

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Höjd samlingskena | 12 mm |
| Bredd/tjocklek samlingskena | 5 - 10 mm |
| Bredd | 22 mm |

Elektrisk ström

| | |
|-----------|-------|
| Märkström | 225 A |
|-----------|-------|

Hållbarhet

| | |
|-----------------------|----|
| Halogenfri | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |