




K96H

Överfallsklämma 25-95mm² för 12x5mm /25mm²- 70mm² för 12x10mm, Cu-Ledare

Tekniska egenskaper

Anslutning

Area flexibel ledare	16 - 95 mm ²
Area solid ledare	16 - 95 mm ²

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	12 - 15 Nm
-----------------------------	------------

Dimensioner

Höjd samlingsskena	12 mm
Bredd/tjocklek samlingsskena	5 - 10 mm
Bredd	22 mm

Elektrisk ström

Märkström	225 A
-----------	-------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja