



K96Q

Geschikt voor railklem 12/20/30 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm²

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 16 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	3 - 3 NM
----------------	----------

Afmetingen

Dikte rail	5 - 5 mm
Diepte	25,50 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	180 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja