



K96Q

Технічні характеристики

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1 - 16 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1 - 16 mm ²

Установлення, монтаж

Номінальний момент затягування	3 - 3 Nm
--------------------------------	----------

Розміри

Ширина/товщина шини	5 - 5 mm
Глибина	25,50 mm

Електричний струм

Номінальний струм	180 A
-------------------	-------

Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так