



K96B

Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>

#### Technische eigenschappen

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>

##### Installatie, montage

Aandraaimoment	3 - 3 NM
----------------	----------

##### Afmetingen

Dikte rail	10 - 10 mm
Hoogte	26 mm
Breedte	12 mm
Diepte	25 mm

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	180 A
-----------------	-------

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja