




K96B

Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm²

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 16 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	3 - 3 NM
----------------	----------

Afmetingen

Dikte rail	10 - 10 mm
Hoogte	26 mm
Breedte	12 mm
Diepte	25 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	180 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja