



K96B

**Ligador 1,5-16mm<sup>2</sup> p/barra 10mm**

**Características técnicas**

**Conexão**

Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>

**Instalação, montagem**

Binário de aperto nominal	3 - 3 Nm
---------------------------	----------

**Dimensões**

Largura/espessura da barra condutora	10 - 10 mm
Altura	26 mm
Largura	12 mm
Profundidade	25 mm

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	180 A
------------------	-------

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHS	Sim