



K96B

Клема підключення проводу 1,5-16мм² до шин мідних 20/30/40x10мм

Технічні характеристики

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1.5 - 16 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 16 mm ²

Установлення, монтаж

Номінальний момент затягування	3 - 3 Nm
--------------------------------	----------

Розміри

Ширина/товщина шини	10 - 10 mm
Висота	26 mm
Ширина	12 mm
Глибина	25 mm

Електричний струм

Номінальний струм	180 A
-------------------	-------

Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так