



K96T

**Borne de barre 4mm<sup>2</sup>-35mm<sup>2</sup>, pour barres 12x5mm**

### Caractéristiques techniques

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	4 - 35 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	4 - 35 mm <sup>2</sup>

#### Installation, montage

Couple de serrage	10-10 Nm
-------------------	----------

#### Dimensions

Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 5 mm
Hauteur	27.50 mm
Largeur	16.50 mm
Profondeur	38.50 mm

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	270 A
-------------------------	-------

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui