



K96T

**Zaciski do szyn zbiorczych 15-35mm<sup>2</sup> Cu 20/30x5mm**

**Właściwości techniczne**

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	4 - 35 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	4 - 35 mm <sup>2</sup>

**Instalacja, montaż**

Nominalny moment dokręcania	10-10 Nm
-----------------------------	----------

**Wymiary**

Szerokość/grubość szyny zbiorczej	5 - 5 mm
Wysokość	27,50 mm
Szerokość	16,50 mm
Głębokość	38,50 mm

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	270 A
-----------------	-------

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak