




K96T

**Zaciski do szyn zbiorczych 15-35mm<sup>2</sup> Cu 20/30x5mm**

**Właściwości techniczne**

**Rodzaj połączenia**

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 4 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 4 - 35 mm <sup>2</sup> |

**Instalacja, montaż**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Nominalny moment dokręcania | 10-10 Nm |
|-----------------------------|----------|

**Wymiary**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Szerokość/grubość szyny zbiorczej | 5 - 5 mm |
| Wysokość                          | 27,50 mm |
| Szerokość                         | 16,50 mm |
| Głębokość                         | 38,50 mm |

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 270 A |
|-----------------|-------|

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |