



K96T

Ligador 4-35mm² p/barra 5mm

Características técnicas

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	4 - 35 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	4 - 35 mm ²

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	10-10 Nm
---------------------------	----------

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora	5 - 5 mm
Altura	27,50 mm
Largura	16,50 mm
Profundidade	38,50 mm

Corrente elétrica

Corrente nominal	270 A
------------------	-------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHS	Sim