




K96J

Sammelschienenklemme 4mm²-35mm², für Sammelschienen 12x10mm, für Cu-Leiter

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 - 35 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	4 - 35 mm ²

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	6 - 6 Nm
----------------------	----------

Abmessungen

Breite/Dicke Sammelschiene	10 - 10 mm
Höhe	26,50 mm
Breite	16,50 mm
Tiefe	38,50 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	270 A
-----------	-------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja