



K96J

**Sammelschienenklemme 4mm<sup>2</sup>-35mm<sup>2</sup>, für Sammelschienen 12x10mm, für Cu-Leiter**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 - 35 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	4 - 35 mm <sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment	6 - 6 Nm
----------------------	----------

**Abmessungen**

Breite/Dicke Sammelschiene	10 - 10 mm
Höhe	26.50 mm
Breite	16.50 mm
Tiefe	38.50 mm

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	270 A
-----------	-------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja