



K96J

Borne de barre 4mm²-35mm², pour barres 12x10mm

Caractéristiques techniques

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	4 - 35 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	4 - 35 mm ²

Installation, montage

Couple de serrage	6 - 6 Nm
-------------------	----------

Dimensions

Largeur/épaisseur du jeu de barres	10 - 10 mm
Hauteur	26.50 mm
Largeur	16.50 mm
Profondeur	38.50 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal	270 A
-------------------------	-------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui